


Garant**Disco de lijado de doble cara (ZA) Asiento M14, Ø 125 mm, Granulación: 80****Datos de pedido**

Número de pedido	566347 80
GTIN	4045197890313
Clase de artículo	51M

Descripción**Ejecución:**

Innovador disco de lijado con **dotación de grano abrasivo doble de** corindón de circonio (ZA) y **una forma constructiva estable, extremadamente delgada** (3,5 mm). Más control con un trabajo preciso gracias a **agujeros de visión**. Con rosca M14 para el asiento directo en amoladora angular, empleo con adaptador n.º 566348.

Aplicación:

Múltiples posibilidades de aplicación, **achaflanado preciso** con un reducido ángulo de ataque, **amolado por ambos lados en puntos estrechos** en un paso de trabajo, introducción en ranuras.

Descripción técnica

Tamaño de grano	80
Descripción de la forma	recto
Ø de muela	125 mm
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Rosca	M14
Ángulo de inclinación recomendado	3-5 grados
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de lijado de doble cara

Accesorios

Brida de sujeción M14 para disco de lijado de doble cara	566348
--	--------