

ejendals

Par de guantes Tegera® 883A, Talla de los guantes: 10



Datos de pedido

Número de pedido	094276 10
GTIN	7392626037342
Clase de artículo	04R

Descripción

Ejecución:

Tegera® 883A. Guante sintético con recubrimiento de espuma de nitrilo para trabajos de precisión. Con un buen ajuste y una alta transpirabilidad. Adecuados también para entornos de trabajo con poco aceite y húmedos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	10
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Contenido	12
EN 388	4131X

EN 407	X1XXXX
Material de base	Nailon
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	negro / gris
Tecnología de punto	15G
Norma	EN 407
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso