

## ejendals

### Par de guantes, sin forro Tegera® 6614, Talla de los guantes: 8



#### Datos de pedido

Número de pedido	094386 8
GTIN	7340118315966
Clase de artículo	04R

#### Descripción

##### Ejecución:

**Tegera® 6614.** Guante de **cuero vacuno de plena flor** para trabajos mecánicos de precisión. Resistente al **calor de contacto hasta 100 °C**. Con **recubrimiento repelente al agua y al aceite** en la zona de la palma de la mano.

##### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

##### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

#### Descripción técnica

Talla de guante	8
Tipo de guante	Guantes de conductor
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	6
Material de base	Cuero vacuno duro

Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Material	Cuero vacuno duro
Calor por contacto hasta	100 °C
EN 388	3011X
EN 407	X1XXXX
Aplicación	reutilizable
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro / gris
Tipo de producto	Guantes de cuero vacuno desdoblado