

ejendals

Par de guantes protectores de soldador Tegera® 11CVA, Talla de los guantes: 11



Datos de pedido

Número de pedido	094125 11
GTIN	7340118312668
Clase de artículo	04R

Descripción

Ejecución:

Tegera® 11 CVA. Guantes de soldador universal resistentes al agua de cuero de cabra de plena flor de alta calidad. Con cordones y puños reforzados. Resistente al **calor de contacto hasta 100 °C**.

Sin cromo.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	11
Categoría de protección	Categoría III
Tipo de guante	Guantes de soldador
Característica de los guantes	Resistencia a las llamas nivel 4
Aplicación	reutilizable

Longitud	320 mm
Material de base	Cuero de cabra de plena flor
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Contenido	12
Material	Cuero de cabra de plena flor
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Calor por contacto hasta	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tipo B
Procedimiento de soldadura	WIG
Color	amarillo / blanco
Norma	EN 407
Tipo de producto	Guantes de soldador