

**Garant****Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614800 7
GTIN	4045197588982
Clase de artículo	61B

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Longitud llave L: 136 mm

Anchura de boca b: 18 mm

Altura de boca  $h_1$ : 5 mm

Altura del anillo  $h_2$ : 7 mm

Ø anillo D: 17,5 mm

Esfuerzo de par de giro carraca: 30 Nm

**Descripción técnica**

Ancho de llave	7 mm
Altura del anillo $h_2$	7 mm
Longitud llave L	136 mm
Esfuerzo de par de giro carraca	30 Nm
Altura de boca $h_1$	5 mm
Ø anillo D	17,5 mm
Anchura de boca b	18 mm
Medidas anchos de llave	métrico

Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave