

## ejendals

### Par de guantes protectores de soldador Tegera® 118a, Talla de los guantes: 10



#### Datos de pedido

Número de pedido	094127 10
GTIN	7340118312729
Clase de artículo	04R

#### Descripción

##### Ejecución:

**Tegera® 118a. Guantes de soldador universal** de cuero vacuno de flor desdoblado y de cuero de cabra de plena flor. Con **dedo índice reforzado**. Resistente al **calor de contacto hasta 100 °C**. Sin forro.

##### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

#### Descripción técnica

Talla de guante	10
Categoría de protección	Categoría III
Tipo de guante	Guantes de soldador
Característica de los guantes	Resistencia a las llamas nivel 4
Aplicación	reutilizable
Longitud	310 mm

Material de base	Cuero de cabra de grano completo, cuero vacuno de flor desdoblado
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Contenido	12
Material	Cuero de cabra de grano completo, cuero vacuno de flor desdoblado
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Calor por contacto hasta	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tipo B
Procedimiento de soldadura	MIG/MAG
Color	amarillo / blanco
Norma	EN 407
Tipo de producto	Guantes de soldador