

HOLEX**Par de guantes Cuero vacuno duro, Talla de los guantes: 11****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 094055 11 |
| GTIN | 4045197890405 |
| Clase de artículo | 02H |

Descripción**Ejecución:**

Guantes de cuero para el uso en riesgos mecánicos. Con **repulgo estable** y puño de goma. Gracias al **robusto material superior**, los guantes son especialmente duraderos. Dedo índice de cuero completamente.

Forro interior de algodón únicamente en la zona de la palma de la mano.

Modelo de texto publicitario:

Forro interior de algodón únicamente en la zona de la palma de la mano. **Guantes de cuero vacuno duro de alta calidad** para el uso en riesgos mecánicos. Con **repulgo estable** y puño de goma. Gracias al **robusto material superior**, los guantes son especialmente duraderos. Dedo índice de cuero completamente.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Texto publicitario indicaciones:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

| | |
|-----------------|----|
| Talla de guante | 11 |
|-----------------|----|

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Categoría de protección | Categoría II |
| Tipo de guante | Guantes de cuero vacuno duro |
| Contenido | 12 |
| Material de base | Cuero vacuno duro |
| Característica de los guantes | exento de látex |
| Característica de los guantes | Exento de DMF |
| Característica de los guantes | Exento de silicona |
| Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento |
| Peso | 180 g |
| Material | Cuero vacuno duro |
| Longitud | 260 mm |
| Espesor | 1 |
| EN 388 | 3133X |
| Aplicación | reutilizable |
| Intervalo de aplicación | Heavy Duty |
| Color | blanco |
| Tipo de producto | Guantes de cuero vacuno desdoblado |