

HOLEX**Par de guantes de conductor, de cuero, sin forro, Talla de los guantes: 9****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 094060 9 |
| GTIN | 4045197890498 |
| Clase de artículo | 02H |

Descripción**Ejecución:**

Par de guantes de napa de cuero vacuno duro con un buen ajuste y una alta seguridad de agarre. **Sujeción óptima** gracias a la goma elástica cosida en el dorso de la mano.

Modelo de texto publicitario:

Par de guantes de napa de cuero vacuno duro con un buen ajuste y una alta seguridad de agarre. Sujeción óptima gracias a la goma elástica cosida en el dorso de la mano.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Texto publicitario indicaciones:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Talla de guante | 9 |
| Categoría de protección | Categoría II |
| Tipo de guante | Guantes de conductor |
| Contenido | 2 |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Material de base | Cuero vacuno duro |
| Característica de los guantes | exento de látex |
| Característica de los guantes | Exento de silicona |
| Característica de los guantes | Exento de DMF |
| Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento |
| Peso | 80 g |
| Material | Cuero vacuno duro |
| Longitud | 260 mm |
| Espesor | 0,9 |
| EN 388 | 3143X |
| Aplicación | reutilizable |
| Intervalo de aplicación | Universal |
| Color | blanco |
| Tipo de producto | Guantes de conductor |