



Par de guantes protectores de soldador, Talla de los guantes: 11



Datos de pedido

Número de pedido	094128 11
GTIN	4045197890474
Clase de artículo	02H

Descripción

Ejecución:

Guante de soldador de una combinación de cuero vacuno de flor y cuero vacuno desdoblado.
Con protección de pulso adicional.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	11
Tipo de guante	Guantes de soldador
Categoría de protección	Categoría II
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Resistencia a las llamas nivel 4
Característica de los guantes	exento de látex

Aplicación	reutilizable
Longitud	345 mm
Espesor	1
Material de base	Cuero vacuno de flor / cuero vacuno desdoblado
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Peso	220 g
Contenido	12
Material	Cuero vacuno de flor / cuero vacuno desdoblado
Intervalo de aplicación	Universal
EN 388	4244X
EN 407	41214X
EN 12477	Tipo A
Procedimiento de soldadura	MIG/MAG
Color	gris
Norma	EN 407
Tipo de producto	Guantes de soldador