



Aspirador en seco, Denominación del fabricante: 118HCSBS



Datos de pedido

Número de pedido	078558 118HCSBS
GTIN	5711141017608
Clase de artículo	07D

Descripción

Ejecución:

Aspiradores industriales de alta calidad y muy duraderos Nilfisk CFM „Grey Line“. **Aspirador en seco** con potente y duradera turbina de bypass de corriente alterna de 1 kW. Ø de entrada 50 mm. Depósito recogedor con ruedas, sistema Easylift para facilitar el vaciado del depósito.

Aspirador de seguridad homologado para la clase de polvo H.

Suministro:

Incluye bolsa de filtro de seguridad "Safe-Bag-System", filtro en estrella. **Sin accesorios.**

Nota:

Encontrará accesorios adecuados en 078551-078552.

Consumo de potencia: 1000 W

Volumen de depósito: 25 l

Longitud: 510 mm

Anchura: 500 mm

Altura: 950 mm

Número de turbinas: 1

Descripción técnica

Nivel sonoro de funcionamiento	75 dB(A)
--------------------------------	----------

Hoja de datos

Peso	26 kg
Volumen de depósito	25 l
Número de turbinas	1
Anchura	500 mm
Consumo de potencia	1000 W
Caudal de aire	45 l/s
Longitud	510 mm
Altura	950 mm
Vacío	215 mbar
Quality Dress	118HCSBS
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red

Accesorios

Juego industrial Ø de la manguera 50 mm	078552 50
Juego industrial resistente al aceite Ø de la manguera 50 mm	078551 50