



Par de guantes KX-10 OBSIDIAN, Talla de los guantes: 9



Datos de pedido

Número de pedido	094319 9
GTIN	6942542968650
Clase de artículo	02H

Descripción

Ejecución:

Con cierre por adherencia para el ajuste perfecto y seguro.

Guante protector frente a cortes ajustado y ligero de la clase 5 con un recubrimiento mixto de poliuretano y nitrilo para una buena sujeción.

- **Material de base sin costuras de HPPE con tecnología de punto 18-Gauge.**
- **Articulación del pulgar reforzada para aumentar la durabilidad.**
- **Puños elásticos de punto.**

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	9
Serie	KX
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes
Contenido	1

Lavar	40 °C colada de color
Secar	Secar con aire
Característica de los guantes	Cierre por adherencia
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Articulación del pulgar reforzada
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
EN 388:2003	4542
EN 388:2016	4X42C
Material de base	HPPE
Recubrimiento	water based PU/nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	255 mm
Color	negro / gris
Tecnología de punto	18G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	C
Tipo de producto	Guantes multiuso