



Par de guantes KX-02B TWYLITE, Talla de los guantes: 9



Datos de pedido

Número de pedido	094314 9
GTIN	6942542968407
Clase de artículo	02H

Descripción

Ejecución:

Guante protector suave y ligero con botones de silicona en la palma y en la punta de los dedos para una elevada seguridad de agarre en entornos secos.

- **Dedo índice y pulgar reforzados.**
- **Con práctico paño de limpieza de rizo en el pulgar.**
- **Dorso de la mano de Spandex para una mayor libertad de movimiento y transpirabilidad.**
- **Con cierre por adherencia para un ajuste seguro.**

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

Característica de los guantes: Exento de DMF

Color: negro / gris

Descripción técnica

Talla de guante	9
Serie	KX
Tipo de guante	Guantes multiuso

Categoría de protección	Categoría II
Contenido	1
Lavar	40 °C colada de color
Secar	Secar con aire
Característica de los guantes	Articulación del pulgar reforzada
Característica de los guantes	Cierre por adherencia
Característica de los guantes	exento de látex
Característica de los guantes	Exento de DMF
EN 388:2016	3121X
Material de base	Cuero artificial/ Spandex
Recubrimiento	Silicona
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	225 mm
Color	negro / gris
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso