

Ansell**Par de guantes HyFlex® 11-937, Talla de los guantes: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	094486 8
GTIN	10076490449787
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

HyFlex® 11-937. Guantes ligeros con una buena combinación de protección contra cortes, repelencia al aceite y gran resistencia. Recubrimiento doble de poliuretano y espuma de nitrilo para un agarre más seguro. Con **tecnología de costura de grosor 18** y fibra de tecnología Diamond Dyneema®.

Modelo de texto publicitario:

HyFlex® 11-937. Guante ligero con una buena combinación de protección contra cortes, repelencia al aceite y gran resistencia.

- **Recubrimiento doble de poliuretano y espuma de nitrilo para un agarre más seguro.**
- **Con técnica de punto 18 Gauge y fibra tecnológica Dyneema®-Diamond.**
- **Para su uso en trabajos de precisión.**
- **Color: gris/negro**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

Texto publicitario indicaciones:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de esta

Descripción técnica

Talla de guante	8
Serie	HyFlex®
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	12
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Característica de los guantes	Articulación del pulgar reforzada
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Exento de silicona
Tecnología de punto	18G
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Material de base	Dyneema®
Recubrimiento	PU/espuma de nitrilo
Material	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Recubrimiento 3/4
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	gris / negro
Peso	28 g
Longitud	212 mm
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes