

Ansell**Par de guantes HyFlex® 11-724, Talla de los guantes: 7****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 094488 7 |
| GTIN | 10076490052857 |
| Clase de artículo | 04P |

Descripción**Ejecución:**

HyFlex® 11-724. Guantes de protección contra cortes transpirables con hilo INTERCEPT™ de nuevo desarrollo para una mejor comodidad y movilidad de los dedos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|---|
| Talla de guante | 7 |
| Serie | HyFlex® |
| Categoría de protección | Categoría II |
| Tipo de guante | Guantes multiuso |
| Contenido | 12 |
| Característica de los guantes | Apto para la piel de personas alérgicas |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tecnología de punto | 13G |
| EN 388 | 4342B |
| Material de base | INTERCEPT™ |
| Recubrimiento | PU |
| Material | PU |
| Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano |
| Intervalo de aplicación | Precisión |
| Color | gris / blanco |
| Peso | 24,3 g |
| Longitud | 208 mm |
| Aplicación | reutilizable |
| Clase de protección frente a cortes | B |
| Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |