



Par de guantes KryTech 580, Talla de los guantes: 8



Datos de pedido

Número de pedido	094468 8
GTIN	3245425804186
Clase de artículo	06D

Descripción

Ejecución:

KryTech 580 Grip&Proof. Para trabajos sensibles en entornos de trabajo con poco aceite y sucios. Seguridad de agarre efectivo en áreas aceitosas y grasientas por la tecnología **Grip&Proof**. Duración de la vida útil larga gracias al material lavable resistente al aceite. Adecuados especialmente para el mecanizado de piezas de trabajo con aceite de corte, manejo de chapas aceitosas y piezas de máquinas, trabajos de corte, troquelado y estampación.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	8
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	45

Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	exento de látex
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342B
Material de base	PEHD
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	negro / gris
Longitud	230 - 280 mm
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes