

## ejendals

### Par de guantes antivibratorios Tegera® 9181, Talla de los guantes: 9



#### Datos de pedido

Número de pedido	094331 9
GTIN	7392626059351
Clase de artículo	04R

#### Descripción

**Ejecución:**

**Guante amortiguador de vibraciones** de cuero de cabra de grano completo con planta acolchada. El **material de Vibrothan®** de alta calidad combina una **elevada amortiguación de vibraciones** con una buena sensibilidad al tacto.

**Tegera® 9181. Con cierre por adherencia** para facilitar la colocación y la retirada.

**Especialmente resistente** gracias a los refuerzos en las costuras y en el dedo índice. **Sin forro.**

**Aplicación:**

Trabajos más bastos con máquinas vibratorias.

**Norma:**

Zusätzlich zertifiziert nach **EN ISO 10819. Schutz vor mechanischen Schwingungen** und Stößen.

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

#### Descripción técnica

Talla de guante	9
Categoría de protección	Categoría II

Tipo de guante	Guantes de conductor
Contenido	6
Característica de los guantes	Cierre por adherencia
EN 388	3121X
Material de base	Cuero de cabra de plena flor
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Longitud	240 mm
Color	negro / amarillo
Norma	Protección contra vibraciones y choques (EN ISO 10819)
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso