

ejendals

Par de guantes de protección contra el frío Tegera® 296, Talla de los guantes: 7



Datos de pedido

Número de pedido	094822 7
GTIN	7392626062641
Clase de artículo	04R

Descripción

Ejecución:

Tegera® 296. Guante de protección contra el frío forrado de cuero vacuno de grano completo con **dorso de la mano estanco al viento y al agua**. La **ejecución extralarga** asegura un elevado aislamiento térmico, y una gran comodidad de uso. Forro interior de **material Thinsulate®**. Con dedos reforzados.

Modelo de texto publicitario:

Tegera® 296. Guante de protección contra el frío forrado de cuero vacuno de grano completo con **dorso de la mano estanco al viento y al agua**. La **ejecución extralarga** asegura un elevado aislamiento térmico, y una gran comodidad de uso. Forro interior de **material Thinsulate®**. Con dedos reforzados.

Aplicación:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

Texto publicitario uso:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Texto publicitario indicaciones:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	7
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes de protección contra el frío
Contenido	6
Aplicación	reutilizable
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Intervalo de aplicación	Universal
Norma	EN 511
Longitud	255 mm
AQL	0,7
EN 388	2122X
EN 511	231
Material de base	Cuero vacuno de grano completo
Recubrimiento	Neopreno
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Color	blanco / negro
Tipo de producto	Guantes de protección contra el frío