

Ansell**Par de guantes HyFlex® 11-735, Talla de los guantes: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	094566 8
GTIN	10076490052987
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

HyFlex® 11- 735. El guante combina una alta protección contra cortes con un buen ajuste y una gran flexibilidad. La palma de la mano cuenta con un revestimiento de poliuretano resistente a la suciedad y con agarre seguro, el dorso de la mano es transpirable. Especialmente adecuados para el montaje de piezas afiladas en entornos de trabajo secos o con poco aceite.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	8
Serie	HyFlex®
Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	12

Tecnología de punto	10G
EN 388	4X43C
Material de base	INTERCEPT™
Recubrimiento	PU
Material	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	gris / blanco
Peso	28 g
Longitud	224 mm
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	C
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes