

## ejendals

### Par de guantes Tegera® 450, Talla de los guantes: 9



#### Datos de pedido

Número de pedido	094562 9
GTIN	7392626073357
Clase de artículo	04R

#### Descripción

##### Ejecución:

Tegera® 450. Guantes robustos con modelo de agarre de espuma de nitrilo para un agarre más seguro de piezas con poco aceite con alto peligro de corte. Ideal para el uso en **condiciones de trabajo duras** en entornos expuestos a la suciedad. Tecnología CRF para una alta sensibilidad al tacto.

##### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

##### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

#### Descripción técnica

Talla de guante	9
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes
Contenido	12
Tecnología de punto	13G

EN 388	4X44C
Material de base	Nailon, fibra de vidrio
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro
Calor por contacto hasta	100 °C
Longitud	220 mm
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	C
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes