

Cepillo para interiores NOVOFLEX-B Grano SiC120, Tipo: 14



Datos de pedido

Número de pedido	574490 14
GTIN	4013349529046
Clase de artículo	57L

Descripción

Ejecución:

Cepillo para interiores autocentrante con guarnición de **bolsa de carburo de silicio** flexibles. Longitud total 200 mm.

Aplicación:

Para **matar cantos, acabar superficies y trabajos de bruñido**. Produce **superficies rectificadas uniformemente con alta precisión**, con gran zona de contacto. Empleo en taladradoras manuales y máquinas con soporte. Número de revoluciones recomendado 350 – 700 rpm., tiempo de contacto 20 – 40 segundos.

Nota:

No utilizar en seco, sino con aceite de rectificado n.º 084205.

Descripción técnica

Longitud de trabajo L_3	60 mm
adecuado para \varnothing de agujero	12,1 - 14 mm
\varnothing del cepillo D_1	15,5 mm
\varnothing de mango D_s	3,6 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Material dotación	Carburo de silicio
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Tamaño de grano	120
N.º revoluciones recomend.	350 - 700 min ⁻¹
Tipo de producto	Cepillos para interiores

Accesorios

Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceite mineralUV 80 Contenido 20 l

084205 20

Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceite mineralUV 80 Contenido 0,25 l

084205 0,25

Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceite mineralUV 80 Contenido 5 l

084205 5