



Lima mini de policristalino Grano D126 (medio) universal, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	529420 1
GTIN	4007220257029
Clase de artículo	53B

Descripción

Ejecución:

Las piezas brutas se recubren uniformemente con polvo de diamante fijado galvánicamente. Forma constructiva más corta y compacta en comparación con las limas tipo aguja de diamante. Ø de mango 3 mm.

Aplicación:

Para trabajos de repaso precisos con **aparatos limadores de aire comprimido** (n.º 079708) o para uso manual (mango de sujeción rápida n.º 519700).

Nota:

Otros modelos a petición.

Descripción técnica

Sección transversal con asignación	5×2 mm
Descripción de la forma	truncada plana
Longitud de recubrimiento	25 mm
Ø de mango	3 mm
Ocupación	por los dos lados
Longitud total	60 mm
Medio abrasivo	Policristalino
Símbolo de medio abrasivo	D
Tamaño de grano	D126
incl. mango lima	no
Tipo de producto	Lima tipo aguja

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		