



## Lima mini de policristalino Grano D126 (medio) universal, Tipo: 1K



### Datos de pedido

Número de pedido	529420 1K
GTIN	4007220665879
Clase de artículo	53B

### Descripción

#### Ejecución:

Las piezas brutas se recubren uniformemente con polvo de diamante fijado galvánicamente. Forma constructiva más corta y compacta en comparación con las limas tipo aguja de diamante. Ø de mango 3 mm.

#### Aplicación:

Para trabajos de repaso precisos con **aparatos limadores de aire comprimido** (n.º 079708) o para uso manual (mango de sujeción rápida n.º 519700).

#### Nota:

Otros modelos a petición.

### Descripción técnica

Sección transversal con asignación	6,3×1 mm
Descripción de la forma	cónica plana
Longitud de recubrimiento	16 mm
Ø de mango	3 mm
Ocupación	completo
Longitud total	55 mm
Medio abrasivo	Policristalino
Símbolo de medio abrasivo	D
Tamaño de grano	D126
incl. mango lima	no
Tipo de producto	Lima tipo aguja

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		