

Garant**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614800 10
GTIN	4045197160201
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Longitud llave L: 160 mm

Anchura de boca b: 22 mm

Altura de boca h_1 : 5,2 mm

Altura del anillo h_2 : 7,7 mm

Ø anillo D: 20,8 mm

Esfuerzo de par de giro carraca: 70 Nm

Descripción técnica

Ø anillo D	20,8 mm
Esfuerzo de par de giro carraca	70 Nm
Longitud llave L	160 mm
Anchura de boca b	22 mm
Altura del anillo h_2	7,7 mm
Ancho de llave	10 mm
Altura de boca h_1	5,2 mm
Medidas anchos de llave	métrico

Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Adaptador para llave estrella de carraca Tipo 1	614850 1
---	----------