



Lima mini de policristalino Grano D126 (medio) universal, Tipo: 4



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 529420 4 |
| GTIN | 4007220257531 |
| Clase de artículo | 53B |

Descripción

Ejecución:

Las piezas brutas se recubren uniformemente con polvo de diamante fijado galvánicamente. Forma constructiva más corta y compacta en comparación con las limas tipo aguja de diamante. Ø de mango 3 mm.

Aplicación:

Para trabajos de repaso precisos con **aparatos limadores de aire comprimido** (n.º 079708) o para uso manual (mango de sujeción rápida n.º 519700).

Nota:

Otros modelos a petición.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Descripción de la forma | redondo |
| Longitud de recubrimiento | 25 mm |
| Sección transversal con asignación | 2 mm |
| Ø de mango | 3 mm |
| Ocupación | completo |
| Longitud total | 60 mm |
| Medio abrasivo | Policristalino |
| Símbolo de medio abrasivo | D |
| Tamaño de grano | D126 |
| incl. mango lima | no |
| Tipo de producto | Lima tipo aguja |

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado | | |
| Metal duro (MD) | adecuado | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Piedra | adecuado con restricciones | | |