



Verificador universal en estuche de madera, Tipo: SET



Datos de pedido

Número de pedido	428300 SET
GTIN	5051102226589
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Construcción de tubo ligera, estable. Dos soportes de medición para el asiento de los distintos suplementos de medición. Soportes de medición firmes (sin ranura guía) para el ajuste aproximado deslizante en el tubo. Soportes de medición móviles apoyados en guía de bolas de alta precisión sin holgura ni fricción, con lo que ofrecen una precisión superior. **Presión de medición constante gracias a los resortes de presión de medición montados.** Para la introducción sin contacto en la posición de medición, el brazo de medición móvil se puede retraer. Capacidad de medición ampliable a voluntad por prolongación opcional (3000 mm como máx.). Aplicable con todos los relojes comparadores o micrómetros con Ø de mango 8 mm h6.

Aplicación:

Instrumento de medición universal para mediciones comparativas. Para medición exterior e interior en las más diversas formas de piezas de trabajo y para la medición de resaltos estrechos. Con accesorios opcionales para medir rebordes de centrado, escotaduras, ranuras, moldes de cola de milano, conos, dentados, así como roscas interiores y exteriores.

Suministro:

Aparato base, estuche de madera. Incluye brazos de medición n.º 428350 tam. 50, 2 uds. de inserto de medición n.º 428360 tam. S, 2 uds. de tuercas de apriete n.º 428358, 2 uds. de topos de profundidad n.º 428354 tam. A ajustables, reloj comparador digital con indicador de escala, lectura 0,001 mm, función mín. / máx., cubierta protectora para reloj comparador.

Descripción técnica

Intervalo de medición	20 mm
-----------------------	-------

Ámbito de aplicación exterior	0 - 220 mm
Ámbito de aplicación interior	30 - 255 mm
Embalaje	caja estable
Calibración	A3
Tipo de producto	Verificador universal

Servicios

CalibraciónPie de rey universal Capacidad de medición máxima 600 mm	021400 600
---	------------

Accesorios

Tuerca de apriete para 428360, unidad Tipo K	428358 K
Par de brazos de medición Alcance del brazo 50 mm	428350 50
Inserto de medición para brazos de medición, unidad Tipo S	428360 S
Prolongación para 428300 Longitud 150 mm	428320 150
Prolongación para 428300 Longitud 500 mm	428320 500