

**Garant****Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614800 19
GTIN	4045197160294
Clase de artículo	61B

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Longitud llave L: 250 mm

Anchura de boca b: 40,3 mm

Altura de boca  $h_1$ : 8,5 mm

Altura del anillo  $h_2$ : 11,5 mm

Ø anillo D: 34,5 mm

Esfuerzo de par de giro carraca: 325 Nm

**Descripción técnica**

Longitud llave L	250 mm
Altura del anillo $h_2$	11,5 mm
Esfuerzo de par de giro carraca	325 Nm
Ø anillo D	34,5 mm
Altura de boca $h_1$	8,5 mm
Ancho de llave	19 mm
Anchura de boca b	40,3 mm
Medidas anchos de llave	métrico

Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave

---

## Accesorios

Adaptador para llave estrella de carraca Tipo 3	614850 3
---	----------