

Garant**Llave de boca / llave estrella de carraca con cabezal basculante, Ancho de llave: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614812 8
GTIN	4045197160362
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Altura de boca h_1	5 mm
Altura del anillo h_2	7 mm
Anchura de boca b	18 mm
Longitud llave L	136 mm
Ancho de llave	8 mm
Ø anillo D	17,5 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado

Tipo de producto

Llave