

**Garant****Llave de boca / llave estrella de carraca con cabezal basculante, Ancho de llave: 18mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614812 18
GTIN	4045197160461
Clase de artículo	61B

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

**Descripción técnica**

Ancho de llave	18 mm
Ø anillo D	33,4 mm
Longitud llave L	239 mm
Altura de boca h <sub>1</sub>	8,1 mm
Anchura de boca b	38,6 mm
Altura del anillo h <sub>2</sub>	11,2 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado

Tipo de producto

Llave