

Garant**Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en estuche enrollable con cabezal basculante, Cantidad de llaves: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	614814 5
GTIN	4045197160485
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Suministro:

1 llave de cada tam. del n.º 614812 en los tamaños 8; 10; 13; 16; 17.

Nota:

Los estuches enrollables están disponibles en el n.º 614835 / 614836.

Descripción técnica

Cantidad de llaves	5
Ancho de llave	8 mm
Ancho de llave	10 mm
Ancho de llave	13 mm

Ancho de llave	16 mm
Ancho de llave	17 mm
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Embalaje	Estuche enrollable
Medidas anchos de llave	métrico
con cabezal basculante	sí
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Estuche enrollable Cantidad de compartimentos 5	614835 5
Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 16 mm	614812 16
Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 17 mm	614812 17
Adaptador para llave estrella de carraca Tipo 2	614850 2
Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 10 mm	614812 10
Adaptador para llave estrella de carraca Tipo 4	614850 4
Adaptador para llave estrella de carraca Tipo 1	614850 1
Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 13 mm	614812 13
Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 8 mm	614812 8