

**Garant****Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 13mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614800 13
GTIN	4045197160232
Clase de artículo	61B

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

**Descripción técnica**

Ø anillo D	25,5 mm
Altura de boca h <sub>1</sub>	6 mm
Ancho de llave	13 mm
Esfuerzo de par de giro carraca	115 Nm
Anchura de boca b	27,1 mm
Longitud llave L	180 mm
Altura del anillo h <sub>2</sub>	9,3 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave

---

## Accesorios

Adaptador para llave estrella de carraca Tipo 2	614850 2
---	----------