

Garant**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 24mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 614800 24 |
| GTIN | 4045197160324 |
| Clase de artículo | 61B |

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Longitud llave L | 325 mm |
| Ancho de llave | 24 mm |
| Ø anillo D | 47,1 mm |
| Altura del anillo h ₂ | 14,5 mm |
| Altura de boca h ₁ | 10,2 mm |
| Anchura de boca b | 50,8 mm |
| Esfuerzo de par de giro carraca | 500 Nm |
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Posición anillo | 0 grados |
| Número de dientes | 72 |
| Ángulo de ajuste | 5 grados |
| Procedimiento de fabricación | forjado en estampa |

| | |
|------------------|------------------------|
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | mate cromado |
| Tipo de producto | Llave |