

Garant**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 27mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614800 27
GTIN	4045197286079
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Longitud llave L: 359 mm

Anchura de boca b: 55,2 mm

Altura de boca h_1 : 12,5 mm

Altura del anillo h_2 : 15 mm

Ø anillo D: 52 mm

Esfuerzo de par de giro carraca: 670 Nm

Descripción técnica

Ø anillo D	52 mm
Longitud llave L	359 mm
Esfuerzo de par de giro carraca	670 Nm
Altura del anillo h_2	15 mm
Altura de boca h_1	12,5 mm
Ancho de llave	27 mm
Anchura de boca b	55,2 mm
Medidas anchos de llave	métrico

Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave