

**Garant**
**Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 21 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	614700 21
GTIN	4045197160065
Clase de artículo	61A

**Descripción**
**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

**Lado de anillo acodado profundamente.**

**Norma:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

**Nota:**

**AS-Drive**, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca **AS-Drive**.

**Drive. Ventajas:**

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Longitud llave L: 280 mm

altura máxima de boca h<sub>1</sub>: 9,2 mm

Altura máxima del anillo h<sub>2 máx.</sub>: 13,5 mm

**Descripción técnica**

altura máxima de boca h <sub>1</sub>	9,2 mm
Ancho de llave	21 mm
Longitud llave L	280 mm

Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$	13,5 mm
Posición anillo	15 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado sobre níquel
Tipo de producto	Llave