

Garant
Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 30mm

Datos de pedido

Número de pedido	614800 30
GTIN	4045197286086
Clase de artículo	61B

Descripción
Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Longitud llave L: 425 mm

Anchura de boca b: 65 mm

Altura de boca h_1 : 13,8 mm

Altura del anillo h_2 : 17 mm

Ø anillo D: 60 mm

Esfuerzo de par de giro carraca: 795 Nm

Descripción técnica

Ø anillo D	60 mm
Altura de boca h_1	13,8 mm
Longitud llave L	425 mm
Anchura de boca b	65 mm
Ancho de llave	30 mm
Esfuerzo de par de giro carraca	795 Nm
Altura del anillo h_2	17 mm
Medidas anchos de llave	métrico

Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave