

**Garant****Cilindro de pulido (fieltro), Ø 100 × 100 mm, Tipo: SOFT****Datos de pedido**

Número de pedido	568495 SOFT
GTIN	4045197890764
Clase de artículo	51M

**Descripción****Ejecución:**

**Fieltro** dispuesto en abanico. Dimensiones **Ø 100x100 mm**, Ø taladro 19 mm con ranura de chaveta múltiple.

**Aplicación:**

Trabajos de pulido extensos con una elevada flexibilidad y adaptación a los contornos. Mediante el empleo posterior del modelo semiduro y blando se pueden obtener **superficies de brillo especular muy finas**.

**Nota:**

Los cilindros de pulido con fieltro se deben utilizar en combinación **con pastas abrasivas y para pulir** como n.º 552250 / 555740.

**Descripción técnica**

Soporte del abrasivo	Fieltro
Grado dureza	blando
Ø de rodillo	100 mm
Anchura rodillo	100 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 100 × 100 mm

Ø de perforación	19 mm
N.º revoluciones recomend.	1900 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Cilindro de pulido

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

## Accesorios

Barra de pasta de pulirUnipol® Color BLUE	555740 BLUE
Barra de pasta de pulirUnipol® Color WHITE	555740 WHITE
Pasta abrasiva SiC Tamaño de grano SiC-pasta de rectificado 280	552250 280
Pasta abrasiva SiC Tamaño de grano SiC-pasta de rectificado 150	552250 150