

Garant**Alicates de engarce, Tipo: 10NIS****Datos de pedido**

Número de pedido	729709 10NIS
GTIN	4045197891075
Clase de artículo	71B

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de apriete definidas mediante bloqueo forzado integrado.

GARANT: De acero especial de alta resistencia. **Mangos soft ergonómicos, configurados óptimamente, con protección contra deslizamiento.** Engarzado óptimo gracias a la geometría de perfil especial.

Longitud total: 225 mm

Para sección transversal de los conductores: 0,1 - 10 mm²

Descripción técnica

Longitud total	225 mm
Para sección transversal de los conductores	0,1 - 10 mm ²
Tipo de producto	Alicata de engarce

Accesorios

Juego de muelles de recambio 2 piezas	729711
Inserto pelacables y de corte	729712

