

**Garant**
**Alicates de engarce, Tipo: 6IS**

**Datos de pedido**

Número de pedido	729709 6IS
GTIN	4045197891068
Clase de artículo	71B

**Descripción**
**Ejecución:**

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de apriete definidas mediante bloqueo forzado integrado.

**GARANT:** De acero especial de alta resistencia. **Mangos soft ergonómicos, configurados óptimamente, con protección contra deslizamiento.** Engarzado óptimo gracias a la geometría de perfil especial.

Longitud total: 225 mm

Para sección transversal de los conductores: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Descripción técnica**

Longitud total	225 mm
Para sección transversal de los conductores	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Tipo de producto	Alicata de engarce

**Accesorios**

Par de insertos de prensado Tipo 6IS	729713 6IS
Inserto pelacables y de corte	729712

Juego de muelles de recambio 2 piezas

729711