

Garant**Alicates de engarce, Tipo: F28/95****Datos de pedido**

Número de pedido	729709 F28/95
GTIN	4045197891082
Clase de artículo	71B

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de apriete definidas mediante bloqueo forzado integrado.

GARANT: De acero especial de alta resistencia. **Mangos soft ergonómicos, configurados óptimamente, con protección contra deslizamiento.** Engarzado óptimo gracias a la geometría de perfil especial.

Longitud total: 225 mm

Para sección transversal de los conductores: 0,5 - 6 mm²

Para lengüetas para terminales: F2,8 / F6,3 / F9,5

Descripción técnica

Longitud total	225 mm
Para sección transversal de los conductores	0,5 - 6 mm ²
Para lengüetas para terminales	F2,8 / F6,3 / F9,5
Tipo de producto	Alicate de engarce

Accesorios

Par de insertos de prensado Tipo F28/95	729713 F28/95
Inserto pelacables y de corte	729712
Juego de muelles de recambio 2 piezas	729711