



Muela abrasiva con adher. (CER) Hookit 775L Perforación múltiple, Ø 125 mm, Granulación: 80



Datos de pedido

Número de pedido	567791 80
GTIN	30051125868229
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

Con un **soporte de película estable**. El recubrimiento repelente al polvo previene el embotamiento prematuro.

Ventaja:

- **Dibujo de rectificado más uniforme mediante el excelente apoyo del grano.**
- **Resistencia al desgaste mejorada durante el esfuerzo de los cantos.**

Aplicación:

Aplicable en mojado y en seco sobre madera, esmalte, metal y superficies de plástico. Gran abrasivo de precisión **Cubitron™ II** ideal para grandes superficies (mecanizado de chapa) gracias **a la abrasión más rápida y al acabado más uniforme de la superficie.**

Descripción técnica

Quality Dress	Hookit 775L
Ø de muela	125 mm
Tamaño de grano	80

Serie	775L
Medio abrasivo	Cubitron™ II
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Plato apoyo de PU agujeros Ø exterior 123 mm

567990 123