


3M**Disco de lijado con adherencia (A) Hookit 255P Con 15 agujeros, Ø 150 mm, Granulación: 240****Datos de pedido**

Número de pedido	567565 240
GTIN	4046719191956
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Muelas abrasivas con cierre por adherencia con **soporte de papel**. El recubrimiento repelente al polvo previene el embotamiento prematuro. La cara posterior está forrada con terciopelo de bucles.

Muela abrasiva con cierre por adherencia **Hookit 255P** con dispersión abierta. Corindón (A) en base de papel C. Idónea para materiales con tendencia elevada al embotamiento.

Aplicación:

En **lijadoras excéntricas** con plato abrasivo con cierre por adherencia p. ej. n.º 567990 (posibilidad de aspiración del polvo). **Producto "allround"** universal para el rectificado basto, intermedio y fino en todas las superficies de metal y de plástico, sistemas de barniz y maderas. Velocidad circunf. máxima: 40 m/s

Descripción técnica

Ø de muela	150 mm
Quality Dress	Hookit 255P
Tamaño de grano	240

Medio abrasivo	Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 150 mm
Número taladros de aspiración	15
Velocidad circunf. máxima	40 m/s

Accesorios

Plato de apoyo de PU Ø exterior 150 mm	567885 150
Plato de apoyo de PU multiperforado Asiento 5/16 pulgadas y M8 Ø exterior 150 mm	567887 150
Plato apoyo de PU agujeros Asiento 5/16 pulgadas y M8 Ø exterior 147 mm	567990 147