

Garant
**Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en estuche enrollable,
Cantidad de llaves: 10**

Datos de pedido

Número de pedido	614810 10
GTIN	4045197160355
Clase de artículo	61B

Descripción
Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Suministro:

1 llave de cada tam. del n.º 614800 en los tamaños 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Nota:

Los estuches enrollables están disponibles en el n.º 614835 / 614836.

Descripción técnica

Cantidad de llaves	10
Ancho de llave	8 mm
Ancho de llave	19 mm
Ancho de llave	9 mm
Ancho de llave	10 mm

Ancho de llave	11 mm
Ancho de llave	13 mm
Ancho de llave	14 mm
Ancho de llave	16 mm
Ancho de llave	17 mm
Ancho de llave	18 mm
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Embalaje	Estuche enrollable
Medidas anchos de llave	métrico
con cabezal basculante	no
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 16 mm	614800 16
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 18 mm	614800 18
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 13 mm	614800 13
Adaptador para llave estrella de carraca Tipo 3	614850 3
Adaptador para llave estrella de carraca Tipo 2	614850 2
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 10 mm	614800 10
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 11 mm	614800 11

Estuche enrollable Cantidad de compartimentos 10

614835 10