


**HOLEX****Muela abrasiva con adherencia (A) Con 15 agujeros, Ø 150 mm, Granulación: 1000****Datos de pedido**

Número de pedido	567796 1000
GTIN	4045197891365
Clase de artículo	52M

**Descripción****Ejecución:**

Con un **soporte de película estable**. El recubrimiento repelente al polvo previene el embotamiento prematuro.

**Ventaja:**

- **Dibujo de rectificado más uniforme mediante el excelente apoyo del grano.**
- **Resistencia al desgaste mejorada durante el esfuerzo de los cantos.**

**Aplicación:**

Grano abrasivo de corindón de alta calidad (A), universalmente aplicable para rectificado grueso, intermedio y fino.

Grano abrasivo corindón de alta calidad (A), dispersión abierta. Universalmente aplicable para rectificado grueso, intermedio y fino.

**Descripción técnica**

Tamaño de grano	1000
Ø de muela	150 mm

Medio abrasivo	Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 150 mm
Número taladros de aspiración	15
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva con Cierre por adherencia

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		

## Accesorios

Plato lijador con adherencia de PU Perforación múltiple Ø exterior 150 mm	567887 150
Plato lijador con adherencia de PU Ø exterior 150 mm	567885 150
Plato apoyo de PU agujeros Ø exterior 147 mm	567990 147