

**Garant****Llave de boca / llave estrella de carraca con cabezal basculante, Ancho de llave: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614812 16
GTIN	4045197160447
Clase de artículo	61B

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

**Descripción técnica**

Anchura de boca b	34 mm
Ø anillo D	30,3 mm
Altura del anillo h <sub>2</sub>	10,6 mm
Ancho de llave	16 mm
Altura de boca h <sub>1</sub>	7,1 mm
Longitud llave L	216 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado

Tipo de producto

Llave