

Koken**Vaso IMPACT de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive, Ancho de llave: 9 mm**

Datos de pedido

Número de pedido	650035 9
GTIN	4991644301249
Clase de artículo	63R

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121. Con perfil para la protección de tornillos y tuercas similar a perfil **AS-Drive**.

Norma:

DIN 3129

Material:

Acero al cromo molibdeno, superficie pavonada.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Ø lado de salida: 13,8 mm

Longitud: 23 mm

Descripción técnica

Ø lado de salida	13,8 mm
Ancho de llave	9 mm
Longitud	23 mm

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Norma	DIN 3121
Norma	DIN 3129
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
Material	Acero al cromo molibdeno
Superficie	pavonado
adecuado para inserto de máquina	sí