

**Garant**

**Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 10mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	642130 10
GTIN	4045197164223
Clase de artículo	61A

**Descripción**

**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en el accionamiento. Cuadrados hembras según **DIN 3120**.

**Los anchos de llave de tolerancia estricta** protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas.

**De pared delgada** para trabajar incluso en zonas estrechas. Bihexágono (hexágono doble) con perfil **AS-drive** que protege tornillos y tuercas.

**Norma:**

**DIN 3124**

**Material:**

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado (resistente al desprendimiento).

**Descripción técnica**

Ancho de llave	10 mm
Longitud	38 mm
Ø lado de salida	14,5 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras

Tipo de producto

Vaso