



Destornillador para electricistas para Torx®, Classic completamente aisladas, Perfil Torx®: TX10



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 625754 TX10 |
| GTIN | 7610733064120 |
| Clase de artículo | 63D |

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.

Mango rígido con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel, agarre firme y un núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. **Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Perfil Torx® | TX10 |
| Longitud total | 165 mm |
| Longitud de cuchilla cortante | 70 mm |
| Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® |
| Serie | Classic VDE |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Material cuchilla | Aleación especial PB Swiss Tools |
| Tipo de producto | Destornilladores |

