

Garant**Llave de boca / llave estrella de carraca, pulgada, Ancho de llave: 11/16pul****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 614825 11/16 |
| GTIN | 4045197331274 |
| Clase de artículo | 61B |

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Anchura de boca b | 36,6 mm |
| Longitud llave L | 233 mm |
| Altura del anillo h ₂ | 10,9 mm |
| Ø anillo D | 33,3 mm |
| Ancho de llave | 11/16 pul |
| Altura de boca h ₁ | 7,9 mm |
| Medidas anchos de llave | anglosajona |
| Posición anillo | 0 grados |
| Número de dientes | 72 |
| Ángulo de ajuste | 5 grados |
| Procedimiento de fabricación | forjado en estampa |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | mate cromado |

Tipo de producto

Llave