

Garant**Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614820 30
GTIN	4045197553287
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Ø anillo D	60 mm
Altura de boca h_1	13,8 mm
Anchura de boca b	65 mm
Altura del anillo h_2	17 mm
Longitud llave L	425 mm
Ancho de llave	30 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	15 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave