



## Arco de sierra para metal 317 con hoja bimetálica 24 dientes



### Datos de pedido

Número de pedido	580700
GTIN	7311518240936
Clase de artículo	58Z

### Descripción

#### Ejecución:

Arco de sierra estable para metal **con una tensión de hoja de máx. 750 N (75 kp)**, cómodo de manejar. Fijación alternativa de la hoja en 90° para cortes enrasados. Longitud total 425 mm. La sierra de arco con su llamativo arco de sierra se caracteriza por las hojas de sierra sujetas en el arco en forma de U. La limitación de la profundidad de corte de las sierras de arco manuales representa la distancia hasta el arco. Con esta forma de asiento se pueden utilizar hojas de sierra especialmente delgadas, que podrían doblarse en otras formas de sierra en caso de un movimiento de corte por ambos lados que no represente una tracción. Gracias a las delgadas hojas de sierra manual se reduce el trabajo de arranque de viruta debido al reducido ancho de corte que se ha de mecanizar. De este modo, este tipo de sierra representa el estándar clásico en las sierras manuales en el procesamiento de metales.

#### Suministro:

Incluye hoja de sierra manual de bimetál SANDFLEX® n.º 582900.

### Descripción técnica

Dientes por pulgada	24
Longitud hoja	300 mm
Tipo de producto	Arco de sierra para metal

### Accesorios

Hoja de sierra de mano, de un ladoSANDFLEX®, bimetal	582850
Hoja de sierra de mano, de un ladoSANDFLEX®, bimetal	582920
Hoja de sierra de mano, de un ladoSANDFLEX®, bimetal	582900