

Garant**Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614820 14
GTIN	4045197218797
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Ancho de llave	14 mm
Longitud llave L	193 mm
Altura del anillo h ₂	9,4 mm
Altura de boca h ₁	6,6 mm
Ø anillo D	27,3 mm
Anchura de boca b	30,9 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	15 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave